

**CRIMPFIX L**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

**通用订货数据**

版本	Automatic stripper and crimper
订货号	<a href="#">9028530000</a>
类型	CRIMPFIX L
GTIN (EAN)	4008 190942670
数量	1 items

## CRIMPFIX L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

深	330 mm	深度 (英寸)	12.9921 inch
高度	460 mm	高度 (英寸)	18.1102 inch
宽度	390 mm	宽度 (英寸)	15.3543 inch
净重	34000 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## 剥线/压接机器

剥线范围	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> (~AWG 20-14)	驱动	电控气动
脉冲时间	约 1 s	管状端头 最大横截面	2.5 mm <sup>2</sup>
管状端头 最小横截面	0.5 mm <sup>2</sup>	压接长度	8 mm
耗材	松散电缆端头, 带塑料套	管状端头长度	14 mm
压缩空气连接	5 - 5.5 bar	电气联接	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA

## 重要注意事项

产品信息	旧版本
	9022650000 - SOT 1: 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> 至序列号 CF L 1789 和 CF LS 1475
	9022660000 - SOT 2: 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> 至序列号 CF L 1789 和 CF LS 1475
	新版本
	1440540000 - SOT 1: 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> 自序列号 CF L 1790 和 CF LS 1476
	1440550000 - SOT 2: 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> 自序列号 CF L 1790 和 CF LS 1476

## 分类

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

## CRIMPFIX L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## 附件

www.weidmueller.com

### 配件 / 替换零件



- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

### 通用订货数据

类型	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	版本
订货号	<a href="#">1283530000</a>	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118073676	
数量	1 ST	
类型	AIMESA CF U/LS TIN	版本
订货号	<a href="#">1132150000</a>	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4032248920082	
数量	1 ST	
类型	CRWZG CF L V2/V3	版本
订货号	<a href="#">1424320000</a>	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118240139	
数量	1 ST	
类型	EXZ-SET CF L/LS V3	版本
订货号	<a href="#">1484880000</a>	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118293883	
数量	1 ST	
类型	FESA CF L/LS V1	版本
订货号	<a href="#">1454780000</a>	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118260809	
数量	1 ST	
类型	FESA CF L/LS V2	版本
订货号	<a href="#">1454790000</a>	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118260779	
数量	1 ST	
类型	MAGNETSCHALTER CF L/LS	版本
订货号	<a href="#">1523240000</a>	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118328950	
数量	1 ST	
类型	SCHRSA CF L/LS V1	版本
订货号	<a href="#">1454740000</a>	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118260670	
数量	1 ST	
类型	SCHRSA CF L/LS V2	版本
订货号	<a href="#">1454750000</a>	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118260588	
数量	1 ST	
类型	SCHWINGF.-OBERT./ CFL	版本
订货号	<a href="#">9022660000</a>	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4032248178940	
数量	1 ST	

**CRIMPFIX L**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	SCHWINGF.-OBERT.CF L	版本
订货号	<a href="#">9022650000</a>	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4032248178926	
数量	1 ST	
类型	SOT 1 CF L/LS V3	版本
订货号	<a href="#">1440540000</a>	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118247602	
数量	1 ST	
类型	SOT 2 CF L/LS V4	版本
订货号	<a href="#">1440550000</a>	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118247619	
数量	1 ST	
类型	WTE CF L/LS V2/V3	版本
订货号	<a href="#">1424470000</a>	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118240276	
数量	1 ST	