

CRIMP-SET STRIPAX PLUS D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



压接套件

通用订货数据

版本	压接工具类别, 压接钳: STRIPAX-Plus, 剥线工具: STRIPAX-Plus, 最小压接面积: 0.5, 颜色编码: DIN
订货号	9028780000
类型	CRIMP-SET STRIPAX PLUS D
GTIN (EAN)	4032248392766
数量	1 items
包装	塑料盒

CRIMP-SET STRIPAX PLUS D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	261 mm
高度	57 mm
宽度	338 mm
净重	1100 g

深度 (英寸)	10.2756 inch
高度 (英寸)	2.2441 inch
宽度 (英寸)	13.3071 inch

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

PW6 技术数据

物品描述	套装包括最大 2.5 mm ² 的压接/剥线工具和符合魏德米勒 DIN 颜色编码的管状端头
------	--

类别

压接范围, 最大	2.5 mm ²
包装	塑料盒
压接钳	STRIPAX-Plus
AEH 数量	2500 pcs.

最小压接面积	0.5 mm ²
剥线工具	STRIPAX-Plus
颜色编码	DIN

分类

ETIM 8.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524
ECLASS 15.0	27-40-02-18

ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 14.0	27-40-02-18

CRIMP-SET STRIPAX PLUS D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

成条包装管状端头



- 成条包装管状端头 (50个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

类型	H0,5/14D W BD	版本
订货号	9004280000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190162627	
数量	500 ST	
类型	H0,75/14D GR BD	版本
订货号	9004300000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190154837	
数量	500 ST	
类型	H1,0/14D R BD	版本
订货号	9004330000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190047498	
数量	500 ST	
类型	H1,5/14D SW BD	版本
订货号	9004350000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190005474	
数量	500 ST	
类型	H2,5/14D BL BD	版本
订货号	9004360000	管状端头, 标准, 12 mm, 8 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190083397	
数量	500 ST	

Stripax plus



用于连接成条包装管状端头的断线、剥线及压接工具

- 切割
- 剥线
- 压接
- 管状端头的自动送料
- 棘轮保证精确压接
- 错误操作时的释放选项
- 高效：电缆作业只需要一个工具，因此节省了大量时间
- 只能加工魏德米勒生产的每条 50 件的连接成条管状端头。在卷上使用管状端头可能会导致损坏。

通用订货数据

类型	STRIPAX PLUS 2.5	版本
订货号	9020000000	断线、剥线及压接工具, 管状端头压接工具, 0.5mm ² , 2.5mm ² , 梯形
GTIN (EAN)	4008190067267	
数量	1 ST	

CRIMP-SET STRIPAX PLUS D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

袋装



- 箱体由不易损坏的聚丙烯塑料制成
- 可移动存放，一目了然，占地小
- 有 2 个坚固的滑动锁
- 分类箱和分类盒可以竖放，叠起堆放时不会滑动
- 可通过插件分割

通用订货数据

类型 KOFFER PSC4-01

订货号 [9028860000](#)

GTIN (EAN) 4032248304608

数量 1 ST

版本

工具, 分类箱