

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### 压接套件

#### 通用订货数据

版本	压接工具类别, 压接钳: STRIPAX-Plus, 剥线工具: STRIPAX-Plus, 最小压接面积: 0.5, 颜色编码: Weidmüller
订货号	<a href="#">9028770000</a>
类型	CRIMP-SET STRIPAX PLUS
GTIN (EAN)	4032248278466
数量	1 items
包装	塑料盒

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 尺寸和重量

深	261 mm	深度 (英寸)	10.2756 inch
高度	57 mm	高度 (英寸)	2.2441 inch
宽度	338 mm	宽度 (英寸)	13.3071 inch
净重	1094 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## PW6 技术数据

物品描述	套装包括最大 2.5 mm <sup>2</sup> 的压接/剥线工具和符合魏德米勒颜色编码的管状端头
------	---

## 类别

压接范围, 最大	2.5 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>
包装	塑料盒	剥线工具	STRIPAX-Plus
压接钳	STRIPAX-Plus	颜色编码	Weidmüller
AEH 数量	2500 pcs.		

## 分类

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

成条包装管状端头



- 成条包装管状端头 (50个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

类型	H0,5/14 OR BD	版本
订货号	<a href="#">9004270000</a>	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190091774	
数量	500 ST	
类型	H0,75/14 W BD	版本
订货号	<a href="#">9004290000</a>	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190006778	
数量	500 ST	
类型	H1,0/14 GE BD	版本
订货号	<a href="#">9004320000</a>	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190167523	
数量	500 ST	
类型	H1,5/14 R BD	版本
订货号	<a href="#">9004340000</a>	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190080723	
数量	500 ST	
类型	H2,5/14D BL BD	版本
订货号	<a href="#">9004360000</a>	管状端头, 标准, 12 mm, 8 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190083397	
数量	500 ST	

Stripax plus



用于连接成条包装管状端头的断线、剥线及压接工具

- 切割
- 剥线
- 压接
- 管状端头的自动送料
- 棘轮保证精确压接
- 错误操作时的释放选项
- 高效：电缆作业只需要一个工具，因此节省了大量时间
- 只能加工魏德米勒生产的每条 50 件的连接成条管状端头。在卷上使用管状端头可能会导致损坏。

通用订货数据

类型	STRIPAX PLUS 2.5	版本
订货号	<a href="#">9020000000</a>	断线、剥线及压接工具, 管状端头压接工具, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , 梯形
GTIN (EAN)	4008190067267	
数量	1 ST	

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 袋装



- 箱体由不易损坏的聚丙烯塑料制成
- 可移动存放，一目了然，占地小
- 有 2 个坚固的滑动锁
- 分类箱和分类盒可以竖放，叠起堆放时不会滑动
- 可通过插件分割

## 通用订货数据

类型	KOFFER PSC4-01	版本
订货号	<a href="#">9028860000</a>	工具, 分类箱
GTIN (EAN)	4032248304608	
数量	1 ST	