

CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 用于直径 2.5...8 mm 的同轴电缆和圆形（屏蔽）数据导线
- 一个工序中的 1 级、2 级和 3 级去皮

通用订货数据

版本	工具, 剥线工具
订货号	9030500000
类型	CST
GTIN (EAN)	4008190062293
数量	1 items

尺寸和重量

深	26 mm	深度 (英寸)	1.0236 inch
高度	45 mm	高度 (英寸)	1.7716 inch
宽度	100 mm	宽度 (英寸)	3.937 inch
净重	64.25 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

PW6 技术数据

物品描述	剥线工具
------	------


剥线工具

电缆类型	同轴数据电缆和圆电缆	导线最大直径	8 mm
导线最小直径	2.5 mm	最大压接面积	50 mm ²
最小压接面积	5 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

应用举例




CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

配件 / 替换零件



- 用于直径 2.5...8 mm 的同轴电缆和圆形（屏蔽）数据导线
- 一个工序中的 1 级、2 级和 3 级去皮

通用订货数据

类型	MEKA GN CST	版本
订货号	9032000000	附件, 工具箱
GTIN (EAN)	4008190010102	
数量	1 ST	
类型	MEKA BR CST	版本
订货号	9032010000	附件, 工具箱
GTIN (EAN)	4008190135928	
数量	1 ST	
类型	MEKA BL CST	版本
订货号	9032020000	附件, 工具箱
GTIN (EAN)	4008190153236	
数量	1 ST	
类型	MEKA GE CST	版本
订货号	9032030000	附件, 工具箱
GTIN (EAN)	4008190133191	
数量	1 ST	
类型	MEKA RT CST	版本
订货号	9032040000	附件, 工具箱
GTIN (EAN)	4008190004644	
数量	1 ST	
类型	MEKA GR CST	版本
订货号	9032050000	附件, 工具箱
GTIN (EAN)	4008190029708	
数量	1 ST	
类型	MEKA OR CST	版本
订货号	9032200000	附件, 工具箱
GTIN (EAN)	4008190198169	
数量	1 ST	
类型	MEKA HG CST	版本
订货号	9032210000	附件, 工具箱
GTIN (EAN)	4008190466510	
数量	1 ST	
类型	MEKA SW CST	版本
订货号	9032220000	附件, 工具箱
GTIN (EAN)	4008190458560	
数量	1 ST	
类型	SCHA CST	版本
订货号	9032060000	附件
GTIN (EAN)	4008190136932	
数量	1 ST	

CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	EINSTELLBLOCK CST	版本
订货号	9005800000	附件, 调节块
GTIN (EAN)	4008190209681	
数量	1 ST	