데이터 시트

# THM WO 50.8/150 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사

릴 형태의 THM WriteOn 케이블 마커는 최대 외경 36 mm의 도체 및 케이블 라벨링에 사용됩니다. 투명한 접착식 스트립이 마커 표면에 인쇄를 고정하고 보호합니다.

- 마킹을 투명 접착 스트립으로 감싸서 먼지 및 마손으로부터 보호
- 고품질 열전사 프린터로 간편하고 빠른 인쇄

## 일반 주문 데이터

| | |
|---|---|
| 버전 | THM, 컨덕터 및 케이블 마커, 8.1 - 39.7 mm, 50.8 x 150 mm, 흰색 |
| 주문 번호 | 1109150000 |
| 유형 | THM WO 50.8/150 WS |
| GTIN (EAN) | 4032248885305 |
| 수량 | 1 ROL |

# THM WO 50.8/150 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 승인

| | |
|---|---|
| ROHS | 준수 |

### 치수 및 중량

| | | | |
|---|---|---|---|
| 깊이 | 0.03 mm | 깊이 (인치) | 0.001 inch |
| 높이 | 50.8 mm | 높이 (인치) | 2 inch |
| 너비 | 150 mm | 폭 (인치) | 5.9055 inch |
| 순중량 | 626 g | | |

### 온도

| | |
|---|---|
| 작동 온도 범위 | -40...150 °C |

### 환경 제품 규정 준수

| | |
|---|---|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

### 일반 데이터

| | | |
|---|---|---|
| 접착물 | 폴리아크릴 접착제 | |
| 저항 코드에 따른 자재 컬러 | 9 | |
| 인쇄 유형 | 검은색 | |
| 버전 | 자체 접착 | |
| 너비 | 150 mm | |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | |
| 작동 온도 범위, 최대 | 150 °C | |
| 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C | |
| 컬러 코드 | 흰색 | |
| 할로겐 | 아니요 | |
| 기본 재질 | 폴리에스테르 필름 | |
| 인쇄 문자 | 없는 | |
| 패키지 단위당 조합 개수 | 공급 형태 | 라벨 릴 |
| 라벨링 필드의 크기 | 25.4 x 50.8 mm | |
| UL 969에 따른 인증 | 예 | |
| 호환 가능 프린터 | THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS | |
| 콤비네이션당 마커 개수 | 1 Label reel = Conductor and cable markers | |
| 작동 온도 범위 | -40...150 °C | |
| 롤당 수 | 500 | |

### 컨덕터 및 케이블 마커

| | | | |
|---|---|---|---|
| 할로겐 | 아니요 | 전선 굵기, 최대 | 95 mm² |
| 전선 굵기, 최소 | 0.75 mm² | 컨덕터 O.D., 최대 | 39.7 mm |
| 컨덕터 O.D., 최소 | 8.1 mm | 텍스트 필드 폭 | 50.8 mm |
| 텍스트 필드 높이 | 25.4 mm | 컨덕터 O.D. | 8.1 - 39.7 mm |
| 결선된 와이어의 단면적 | 0.75 - 95 mm² | | |

### 분류

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

# THM WO 50.8/150 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 도면

# THM WO 50.8/150 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 잉크 리본

이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

| | | |
|---|---|---|
| 유형 | RIBBON MM 110/360 SW | 버전 |
| 주문 번호 | 2005070000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| 수량 | 1 ST | |