


HOOKBLA 0,25-1,5 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



使用绝缘端头确保了用户长效优质的电气联接。
安装简便。

通用订货数据

版本	电缆端头, 绝缘电缆端头, 1.5 mm ² , 0.25 mm ² - 1.5 mm ² , 16.75 mm, 黑色
订货号	9036290000
类型	HOOKBLA 0,25-1,5 SW
GTIN (EAN)	4032248175925
数量	100 items

HOOKBLA 0,25-1,5 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	3 mm	深度 (英寸)	0.1181 inch
宽度	27.2 mm	宽度 (英寸)	1.0709 inch
净重	1.05 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	钩状的电缆终端
------	---------

联接器

最大压接面积	1.5 mm ²	最小压接面积	0.25 mm ²
导线压接面积	1.5 mm ²	绝缘	PVC
材质/塑料	PVC	标识色	黑色

分类

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

HOOKBLA 0,25-1,5 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**Crimping tools**

用于绝缘连接器的压接工具

电缆接头，端子针脚，并联和串联联接器，插拔式联接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

类型	HTI 15	版本
订货号	9014400000	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm ² , 2.5mm ² , 双压接
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
类型	CTI 6	版本
订货号	9006120000	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm ² , 6mm ² , 椭圆形压接, 双压接
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
类型	CTI 6 G	版本
订货号	9202850000	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm ² , 6mm ² , 椭圆形压接, 平行
GTIN (EAN)	4032248517855	压接
数量	1 ST	