


MULTI-STRIPAX ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 用于带特殊绝缘材料的软导线和粗硬导线
- 工业应用中较高的剥线质量（符合航空业的要求）
- 特殊形状的刀具可以对特殊绝缘材料及结构特殊的导线进行剥线
- 带可调节挡块的剥线长度
- 剥线元件可以更换，从而具有高灵活性
- 剥线效果重复精确度高
- 对导线无损害
- 寿命长，可靠性强，稳定性高
- 集成的切割功能

通用订货数据

版本	工具, 剥线及切割工具
订货号	9202250000
类型	MULTI-STRIPAX ASI
GTIN (EAN)	4032248486199
数量	1 items

MULTI-STRIPAX ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	40 mm	深度 (英寸)	1.5748 inch
高度	85 mm	高度 (英寸)	3.3464 inch
宽度	250 mm	宽度 (英寸)	9.8425 inch
净重	549 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

PW6 技术数据

物品描述	剥线及切断工具，用于ASI- 电缆
------	----------------------

剥线工具

电缆类型	ASI-EPDM	铜导线 - 多股，最大	6 mm ²
导线压接面积 (切割性能)	6 mm ²	最大切割功率 单股	2.5 mm ²
最大切割功率 软导线	6 mm ²	最大切割功率 扁平电缆	尺寸: 10.2 x 4 mm
剥线范围 AWG, 最大	8 AWG	剥线范围 AWG, 最小	16 AWG
最小剥线长度	2 mm	最大压接面积	1.5 mm ²

分类

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

MULTI-STRIPAX ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

应用举例



MULTI-STRIPAX ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

配件 / 替换零件



- 用于带特殊绝缘材料的软导线和粗硬导线
- 工业应用中较高的剥线质量（符合航空业的要求）
- 特殊形状的刀具可以对特殊绝缘材料及结构特殊的导线进行剥线
- 带可调节挡块的剥线长度
- 剥线元件可以更换，从而具有高灵活性
- 剥线效果重复精确度高
- 对导线无损害
- 寿命长，可靠性强，稳定性高
- 集成的切割功能

通用订货数据

类型	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	版本
订货号	9204550000	Insert
GTIN (EAN)	4032248671090	
数量	1 ST	
类型	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	版本
订货号	9204570000	Insert
GTIN (EAN)	4032248671113	
数量	1 ST	
类型	AIE MULTI-SPX 0.75-4²SL	版本
订货号	9203730000	Insert
GTIN (EAN)	4032248576449	
数量	1 ST	
类型	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	版本
订货号	9202270000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486212	
数量	1 ST	
类型	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	版本
订货号	9202260000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486205	
数量	1 ST	
类型	AIE MULTI-STRIPAX ASI	版本
订货号	9202300000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486250	
数量	1 ST	
类型	AIE MULTI-STRIPAX AWG	版本
订货号	9202280000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486236	
数量	1 ST	
类型	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	版本
订货号	9205770000	Insert
GTIN (EAN)	4032248836291	
数量	1 ST	
类型	AIE MULTI-STRIPAX POF	版本
订货号	1212770000	Insert
GTIN (EAN)	4032248994434	
数量	1 ST	
类型	AIE MULTI-STRIPAX PV	版本
订货号	1204280000	Insert
GTIN (EAN)	4032248987030	
数量	1 ST	

MULTI-STRIPAX ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	ERAN MULTI-STRIPAX	版本
订货号	9203100000	Spare stop set
GTIN (EAN)	4032248538102	
数量	1 ST	
类型	ERME MULTI-STRIPAX	版本
订货号	9203070000	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4032248538096	
数量	1 ST	