

IE-CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



为了取得最佳的剥除绝缘层效果，我们提供带蓝色刀盒的 CST 供您使用。

蓝色双级刀盒专为以太网电缆设计，可以确保最佳剥除绝缘层，同时还可以节省时间。

通用订货数据

版本	工具, 剥线工具
订货号	9204350000
类型	IE-CST
GTIN (EAN)	4032248653072
数量	1 items

IE-CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	26 mm	深度 (英寸)	1.0236 inch
高度	42 mm	高度 (英寸)	1.6535 inch
宽度	100 mm	宽度 (英寸)	3.937 inch
净重	69.58 g		

温度

工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

PW6 技术数据

物品描述 剥线工具, 适用于同轴电缆和圆形数据线

剥线工具



电缆类型	同轴数据电缆和圆电缆	导线最大直径	8 mm
导线最小直径	2.5 mm	切削深度	可设定的
最大压接面积	50 mm ²	最小压接面积	5 mm ²

重要注意事项

产品信息 IE-CST 包含刀片盒 (9032020000), 已根据魏德米勒以太网电缆调整。

分类

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		




IE-CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

配件 / 替换零件



- 用于直径 2.5...8 mm 的同轴电缆和圆形（屏蔽）数据导线
- 一个工序中的 1 级、2 级和 3 级去皮

通用订货数据

类型	MEKA BL CST	版本
订货号	9032020000	附件, 工具箱
GTIN (EAN)	4008190153236	
数量	1 ST	
类型	SCHA CST	版本
订货号	9032060000	附件
GTIN (EAN)	4008190136932	
数量	1 ST	
类型	SCHRAUBENDREHER CST	版本
订货号	9005720000	附件
GTIN (EAN)	4008190206086	
数量	1 ST	
类型	EINSTELLBLOCK CST	版本
订货号	9005800000	附件, 调节块
GTIN (EAN)	4008190209681	
数量	1 ST	