데이터 시트

VP M12-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사

제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	VPMS(황동 소재 블랭킹 플러그), 블랭킹 플러그, 펴 쇄형, M 12, 5 mm, 황동, 니켈 도금
주문 번호	1777720000
유형	VP M12-MS65
GTIN (EAN)	4032248157990
수량	100 items

VP M12-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인	CE
ROHS	준수

치수 및 중량

높이	7.5 mm	높이 (인치)	0.2953 inch
길이	7.5 mm	길이 (인치)	0.2953 inch
직경	14 mm	벽 두께, 최소	0.5 mm
벽 두께, 최대	4 mm	순중량	3.27 g

온도

작동 온도	-40 °C...100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

일반 정보

헤드 직경	14.00 mm	O-링	NBR
실리콘	아니요	작동 온도 범위, 최대	100 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	나사산 피치	1.5 mm
할로겐	아니요	보호 등급	IP68 - 5 bar(30분)
케이블 글랜드	미터	기본 재질	황동, 니켈 도금
실링 링 직경	12.00 mm	실링	NBR
외부 스레드	M 12	나사선 길이	5 mm

분류

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-33	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

VP M12-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면