

MP FPC 20/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



1.5 mm 不锈钢安装板, 镀锌

通用订货数据

版本	FPC (聚碳酸酯空接线盒). 安装板. 安装板. 高度: 200 mm, 宽度: 300 mm, 深: 1.5 mm, 基础材料: 不锈钢板, 经镀锌处理的, 银色
订货号	9535930000
类型	MP FPC 20/30
GTIN (EAN)	4032248009657
数量	1 items

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	1.5 mm	深度 (英寸)	0.0591 inch
高度	200 mm	高度 (英寸)	7.874 inch
宽度	300 mm	宽度 (英寸)	11.811 inch
净重	468 g		

温度

工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

固定类型	螺钉固定的	表面处理	经镀锌处理的
基础材料	不锈钢板		

分类

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MP FPC 20/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

TS 35

附件




通用订货数据

类型	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	版本	
订货号	8000037558	安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 165 mm, 带长孔, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的	
GTIN (EAN)	4050118653229		
数量	20 ST		

TS 15

附件



通用订货数据

类型	TS15X5 ST FPC 20 VER	版本	
订货号	8000037604	安装导轨, TS 15, 宽度: 235 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的	
GTIN (EAN)	4050118653168		
数量	20 ST		

TS 35

附件



通用订货数据

类型	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	版本	
订货号	8000037559	安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 265 mm, 带长孔, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的	
GTIN (EAN)	4050118653236		
数量	20 ST		