

与插图相似



精确的扭矩能帮助您实现有效、精准的工作，并可确保您保持一贯的精度。

魏德米勒的新型扭矩螺丝刀可以完全胜任这一任务，它带有符合人体工程学的手柄和独特的可更换刀头。

- 紧凑设计和超轻结构
- 可提供专用的扭矩设置工具，以避免错误设置。
- 符合人体工程学、匹配扭矩范围的手柄
- 工具经过一系列测试，并具有ID编码；100%通过认证和产品检查
- 到达扭矩时可明显听到和感觉到咔嗒信号，省去多余操作
- 可更换刀头由高品质耐磨工具钢制成
- 所有工具都满足以下精确度要求：EN ISO 6798，BS EN 26789，ASME B107.14M
- 触发精确度：设定刻度值的 +/- 6%

通用订货数据

版本	Torque screwdriver
订货号	9918380000
类型	DMS MANUELL 2,0-7,0
GTIN (EAN)	4032248388349
数量	1 items

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

宽度	240 mm	宽度 (英寸)	9.4488 inch
净重	530 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

PW6 技术数据

物品描述	扭矩螺丝刀, 扭矩 : 2.0-7.0 Nm
------	---------------------------

螺丝刀

拧紧力矩设置, max.	7 Nm	拧紧力矩设置, min.	2 Nm
--------------	------	--------------	------

分类

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

... 十字刀头

用于扭矩螺丝刀的可更换刀头
符合 DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH



通用订货数据

类型	WK K PH0	版本
订货号	9918570000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388943	
数量	1 ST	
类型	WK K PH1	版本
订货号	9918580000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388950	
数量	1 ST	
类型	WK K PH2	版本
订货号	9918590000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388967	
数量	1 ST	

... Pozidriv 十字头

用于扭矩螺丝刀的可更换刀头
符合 DIN 5260-PZ, ISO 8764/1-PZ



通用订货数据

类型	WK K PZ0	版本
订货号	9918600000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388974	
数量	1 ST	
类型	WK K PZ1	版本
订货号	9918610000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388981	
数量	1 ST	
类型	WK K PZ2	版本
订货号	9918620000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388998	
数量	1 ST	

... 一字螺钉

用于扭矩螺丝刀的可更换刀头
 符合 DIN 5264, ISO 2380/1



通用订货数据

类型	WK S 0,4X2,5	版本
订货号	9918520000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388882	
数量	1 ST	
类型	WK S 0,5X3,0	版本
订货号	9918530000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388899	
数量	1 ST	
类型	WK S 0,6X3,5	版本
订货号	9918540000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388905	
数量	1 ST	
类型	WK S 0,8X4,0	版本
订货号	9918550000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388912	
数量	1 ST	
类型	WK S 1,0X5,5	版本
订货号	9918560000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388936	
数量	1 ST	