데이터 시트

SAIB-VSC-3P/250/7-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

최근에는 각각 다양한 길이의 케이블이 종종 필요합니다. 이러한 요구를 충족할 수 있도록 바이드뮬러에서는 맞춤형 어셈블리를 위한 다양한 플러그 커넥터를 제공합니다. 맞춤형 밸브 플러그는 특수 목적의 머신 엔지니어링에 자주 사용됩니다. 이러한 플러그는 솔레노이드 밸브의 결선에 사용됩니다. 이 밸브 플러그는 모든 표준 설계 유형에서 사용할 수 있습니다. 제품 범위에는 Type A, B Industrial, B(DIN 규격), C Industrial 및 C(DIN 규격)가 포함됩니다. 이 밸브 플러그는 케이블 없는 3 폴 및 4 폴 버전으로 제공됩니다. 플랫 개스킷 실이 포함되어 스크류 고정 시 IP 65 보호를 보장합니다.

일반 주문 데이터

버전	밸브 플러그인 커넥터 (현장 장착 가능), 극 수: 3, 산업 디자인 C(9.4 mm), 회로 불포함, 250 V, 0.25...0.75 mm²
주문 번호	1873200000
유형	SAIB-VSC-3P/250/7-OB
GTIN (EAN)	4032248495429
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2027-02-28T00:00:00+01:00

SAIB-VSC-3P/250/7-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인	
ROHS	준수

치수 및 중량

순중량	13 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	3	코딩	산업 디자인 C(9.4 mm)
접점 표면	CuSn	LED	아니요
결선 유형	스크류 결선	하우징 기본 재질	PA 6 GF
절연 저항	108 Ω	케이블 직경, 최대	6 mm
케이블 직경, 최소	4.5 mm	접점 재질	CuZn
전선 굵기, 최대	0.75 mm²	전선 굵기, 최소	0.25 mm²
공칭 전압	250 V	정격 전류	6 A
보호 등급	IP65, 스크류된 경우	플러그 주기	≤ 50
오염 심각도	3	케이블 글랜드	PG 7
실드 결선	No	모든 밸브 플러그에는 보호 회로가 장착	회로 불포함
하우징의 온도 범위	-25 ~ +90 °C	결선 단면, 최대	0.75 mm²
결선 단면, 최소	0.25 mm²		

분류

ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ETIM 10.0	EC003623	ECLASS 14.0	27-44-01-05
ECLASS 15.0	27-44-01-05		

SAIB-VSC-3P/250/7-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

치수 도면



폴 계획