데이터 시트

# PAC-HD26F-HD26F-V0-3M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사

선조립 PAC 케이블은 PLC와 PLC 인터페이스 간에 전기 및 논리 결선을 제공합니다. 이 케이블은 다음 요소로 구성됩니다.

- 제조업체의 PLC 커넥터
- 단면적 0.14 mm² 또는 0.25 mm²의 다극 LIYY 또는 LY YCY(차폐 ) 케이블
- 인터페이스 결선용 플랫 케이블 커넥터, SUB-D 또는 RSV

케이블은 본래 설계 기능을 보장할 수 있도록 연속성 및 절연에 대해 자동적으로 테스트를 받았습니다.

## 일반 주문 데이터

| | |
|---|---|
| 주문 번호 | 2094140035 |
| 유형 | PAC-HD26F-HD26F-V0-3M5 |
| GTIN (EAN) | 4099986596177 |
| 수량 | 1 items |

# 데이터 시트

## PAC-HD26F-HD26F-V0-3M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

### 승인

| | |
|---|---|
| ROHS | 준수 |

### 치수 및 중량

| | |
|---|---|
| 순중량 | 714 g |

### 온도

| | | | |
|---|---|---|---|
| 보관 온도 | -10…60 °C | 작동 온도 | -10…50 °C |

### 환경 제품 규정 준수

| | |
|---|---|
| RoHS 준수 상태 | 준수 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

### 일반 데이터

| | | | |
|---|---|---|---|
| 케이블 길이 | 3.5 m | 적합 | 아날로그 신호 |
| 기본 재질 | PVC | 케이블 | 케이블 LiYCY |
| 인터페이스 커넥터 | SUB-D HD female 26P | 폴 수, 최소 | 26-폴 |
| 외경 | 11,9 ± 1 mm | 커넥터 PLC 측 | SUB-D HD female 26P |
| 와이어 단면적 | 0.25 mm² | | |

### 전기 데이터

| | | | |
|---|---|---|---|
| 총 전류, 최대 | 3 A | 고전압 테스트 | 1 KV/1s |
| 경로별 허용 전류 세기, 최대 | 1 A | 정격 전압 | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| 저항 | ≤ 80 mΩ/m | 작동 전압 | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| 용량 와이어/와이어 | 300 pF/m | 용량 와이어/차폐 | 300 pF/m |

### 분류

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |