데이터 시트

PAC-HE20-HE20-HF-0M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

일반 주문 데이터

주문 번호	2425730005
유형	PAC-HE20-HE20-HF-0M5
GTIN (EAN)	4099986598171
수량	1 items

데이터 시트

PAC-HE20-HE20-HF-0M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수

치수 및 중량

순중량	40 g

온도

보관 온도	-10…60 °C	작동 온도	-10…50 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

케이블 길이	0.5 m	적합	디지털 신호
케이블	케이블 LIHH	인터페이스 커넥터	플랫 케이블 커넥터 HE10 20P
폴 수, 최소	20-폴	커넥터 PLC 측	플랫 케이블 커넥터 HE10 20P
와이어 단면적	0.14 mm²		

전기 데이터

총 전류, 최대	3 A	경로별 허용 전류 세기, 최대	1 A
정격 전압	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	저항	≤ 150 mΩ/m
작동 전압	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	용량 와이어/와이어	300 pF/m
용량 와이어/차폐	300 pF/m		

분류

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		