데이터 시트

# CH20M67 S 3P/3P/3P TYL 2083

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 제품 이미지



CH20M 하우징의 측면 요소는 필요에 따라 유연하게 조정할 수 있는 개별 구조 옵션을 제공합니다. 특히 유용한 점은 불필요한 슬롯을 커버로 손쉽게 막을 수 있다는 것입니다. 이렇게 하면 외관이 깔끔하고 정돈된 느낌을 줄 뿐만 아니라 먼지 및 기타 환경적 영향으로부터 보호할 수 있습니다. CH20M 하우징의 다재다능한 특성을 활용하여 귀사의 요건에 따라 프로젝트를 효율적으로 설계하십시오!

## 일반 주문 데이터

| | |
|---|---|
| 버전 | 측면 요소, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M 노란색, 측면 요소, 너비: 67 mm |
| 주문 번호 | 2653380000 |
| 유형 | CH20M67 S 3P/3P/3P TYL 2083 |
| GTIN (EAN) | 4050118666939 |
| 수량 | 8 items |

# CH20M67 S 3P/3P/3P TYL 2083

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 승인

| | |
|---|---|
| ROHS | 준수 |

### 치수 및 중량

| | | | |
|---|---|---|---|
| 깊이 | 105.3 mm | 깊이 (인치) | 4.1457 inch |
| 높이 | 22.8 mm | 높이 (인치) | 0.8976 inch |
| 너비 | 67 mm | 폭 (인치) | 2.6378 inch |
| 순중량 | 13 g | | |

### 온도

| | | | |
|---|---|---|---|
| 주변 온도 | -25 °C...85 °C | 작동 온도 범위 | -40...120 °C |
| 습도 | 5 - 93 % 상대 습도, Tu = 40°C, 비응축 | | |

### 환경 제품 규정 준수

| | |
|---|---|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

### 재료 데이터

| | | | |
|---|---|---|---|
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | 절연재 | PA 66 GF 30 |
| 절연재 그룹 | I | 표면 마감 | 미처리 |
| 기본 재질 | 플라스틱 | CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) | 600 ≤ CTI |

### 일반 데이터

| | | | |
|---|---|---|---|
| 컬러 코드 | 노란색 | 보호 등급 | IP20(설치 상태) |
| 컬러 차트(유사) | RAL 1023 | 전체 조립 관련 정보는 참조된 게시글을 참고하세요 | CH20M67 B BK/OR 2010 |
| 캡슐화 옵션 | 아니요 | | |

### 부품 속성

| | | | |
|---|---|---|---|
| 기능 포트 대비 컷아웃 일체형 | 아니요 | 극 수, 최대 | 36 |
| 환기구 수 | 0 | 암형 플러그 소켓 수 | 9 |
| 결선 레벨 수 | 3 | | |

### 분류

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 | | |

# CH20M67 S 3P/3P/3P TYL 2083

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 도면

### 제품 이미지



### 제품 이미지



### 치수 도면



# CH20M67 S 3P/3P/3P TYL 2083

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### CH20M AD SHL 5.00/04 - CH20M22, CH20M45, CH20M67용 측면 요소 커버

산업용 전자기기를 위한 미래 지향적 솔루션
, 배전반에 장착하기 위한 전자기기 인클로저는 전자기기 어셈블리를 배전반에 통합하는 데 매우 중요합니다.
민감한 부품을 보호하고 신뢰성 있는 연결을 보장합니다.
고품질 재료 덕분에 산업용 애플리케이션을 위한 장기적인 솔루션을 제공합니다.
장점:
유연성: 다양한 요건에 맞는 확장 가능한 솔루션
안전성: 전자기기 보호를 위한 견고한 디자인
효율성: 간편한 설치와 최적화된 결선 기술
모든 애플리케이션을 위한 하우징 솔루션:
당사의 포트폴리오에는 제어, 신호 변환 및 안전 애플리케이션을 위해 설계된 모듈방식 하우징(예: CH20M), 소형 하우징 및 프로파일 하우징이 포함됩니다. 이 하우징은 맞춤형 디자인, 쉬운 장착, 높은 연결 용량을 제공합니다.
사용자 지정:
표준 솔루션 외에도 디자인, 색상, 인쇄에 대한 맞춤 서비스를 제공합니다. 바이드뮬러 구성기를 사용하면 개별 디자인이 가능합니다.
당사 서비스:
프로젝트에 대한 전문적인 조언과 기술 지원을 제공해드립니다. 다운로드 영역에서 효율적인 통합을 위한 CAD 데이터, 데이터 시트, 설치 지침을 찾을 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

| | | |
|---|---|---|
| 유형 | CH20M AD SHL 5.00/04 AG... | 버전 |
| 주문 번호 | 1472830000 | 후드, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M 아게이트 그레이, 측면 요소 |
| GTIN (EAN) | 4050118279429 | 커버, 너비: 22.5 mm |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | CH20M AD SHL 5.00/04 BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 1221310000 | 후드, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M 검정, 측면 요소 커버, 너비: |
| GTIN (EAN) | 4050118004830 | 22.5 mm |
| 수량 | 50 ST | |