데이터 시트

HDC MHX 2 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

연질
개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

버전	전원 모듈, 690 V, 40 A, 극 수: 2, 축 스크류 결선, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
주문 번호	2748320000
유형	HDC MHX 2 MAS
GTIN (EAN)	4050118891027
수량	2 items

HDC MHX 2 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인	
ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(UR)	E92202
인증 번호(cURus)	E310075

치수 및 중량

깊이	34 mm	깊이 (인치)	1.3386 inch
높이	34.7 mm	높이 (인치)	1.3661 inch
너비	34.2 mm	폭 (인치)	1.3465 inch
순중량	26 g		

온도

한계 온도	-40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

PE 결선 데이터

결선 유형 PE	모듈 프레임을 통한 스크류 결선

버전

결선 유형	축 스크류 결선	전선 굵기, 최대	10 mm²
전선 굵기, 최소	2.5 mm²		

일반 데이터

극 수	2	UL 94 가연성 등급	V-0
플러그 주기	≥ 500	유형	수형
서지 전압 범주	III	오염 심각도	3
기본 재질	폴리카보네이트	시리즈	ModuPlug
정격 전압(DIN EN 61984)	690 V	UL/CSA에 따른 정격 전압	600 V
정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	8 kV	정격 전압(DIN EN 61984)	40 A
필요한 플러그인 슬롯 개수	1		

전원 접점

조임 토크, 전원 접점, 최대	2 Nm	
조임 토크, 전원 접점, 최소	1.5 Nm	
수용 전선 범위, 전원 접점, 최대	10 mm²	
수용 전선 범위, 전원 접점, 최소	2.5 mm²	
조임 토크, 케이블 직경에 따른 최댓값	컨덕터 굵기, 최소	2.5 mm²
	컨덕터 단면적, 최대	4 mm²

HDC MHX 2 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

	조임 토크, 최대	1.5 Nm
	컨덕터 굵기, 최소	6 mm²
	컨덕터 단면적, 최대	8 mm²
	조임 토크, 최대	2 Nm
케이블 직경에 따른 스트리핑 길이	케이블 직경, 최대	4.8 mm
	탈피 길이	9.00 mm
	케이블 직경, 최대	6.5 mm
	탈피 길이	11.00 mm
육각 소켓	2 mm	

분류

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHX 2 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면







HDC MHX 2 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

표준



단순함
혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MF 6B AB	버전
주문 번호	1428920000	프레임
GTIN (EAN)	4050118233414	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 6B BA	버전
주문 번호	1428940000	프레임
GTIN (EAN)	4050118233353	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 10B AC	버전
주문 번호	1428960000	프레임
GTIN (EAN)	4050118233223	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 10B CA	버전
주문 번호	1428980000	프레임
GTIN (EAN)	4050118233278	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 16B AD	버전
주문 번호	1429010000	프레임
GTIN (EAN)	4050118233315	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 16B DA	버전
주문 번호	1429030000	프레임
GTIN (EAN)	4050118233407	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 24B AF	버전
주문 번호	1429050000	프레임
GTIN (EAN)	4050118233285	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 24B FA	버전
주문 번호	1429070000	프레임
GTIN (EAN)	4050118233520	
수량	1 ST	

HDC MHX 2 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

긴 안내 핀 포함



단순함
혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 10B AC	버전
주문 번호	2736990000	프레임
GTIN (EAN)	4050118823042	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 6B AB	버전
주문 번호	2736970000	프레임
GTIN (EAN)	4050118823035	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 24B FA	버전
주문 번호	2737040000	프레임
GTIN (EAN)	4050118823097	
수량	1 ST	

짧은 안내 핀 포함



단순함
혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MFGS 16B DA	버전
주문 번호	2736940000	프레임
GTIN (EAN)	4050118823004	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 24B AF	버전
주문 번호	2736950000	프레임
GTIN (EAN)	4050118823011	
수량	1 ST	

HDC MHX 2 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

긴 안내 핀 포함



단순함
혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 16B DA	버전
주문 번호	2737020000	프레임
GTIN (EAN)	4050118823073	
수량	1 ST	

짧은 안내 핀 포함



단순함
혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MFGS 16B AD	버전
주문 번호	2736930000	프레임
GTIN (EAN)	4050118822298	
수량	1 ST	

긴 안내 핀 포함



단순함
혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 16B AD	버전
주문 번호	2737010000	프레임
GTIN (EAN)	4050118823066	
수량	1 ST	

HDC MHX 2 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

짧은 안내 핀 포함



단순함
혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MFGS 6B AB	버전
주문 번호	2736890000	프레임
GTIN (EAN)	4050118822250	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 24B FA	버전
주문 번호	2736960000	프레임
GTIN (EAN)	4050118823028	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 10B AC	버전
주문 번호	2736910000	프레임
GTIN (EAN)	4050118822274	
수량	1 ST	

긴 안내 핀 포함



단순함
혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 24B AF	버전
주문 번호	2737030000	프레임
GTIN (EAN)	4050118823080	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 10B CA	버전
주문 번호	2737000000	프레임
GTIN (EAN)	4050118823059	
수량	1 ST	

HDC MHX 2 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

짧은 안내 핀 포함



단순함
혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MFGS 6B BA	버전
주문 번호	2736900000	프레임
GTIN (EAN)	4050118822267	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 10B CA	버전
주문 번호	2736920000	프레임
GTIN (EAN)	4050118822281	
수량	1 ST	

긴 안내 핀 포함



단순함
혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 6B BA	버전
주문 번호	2736980000	프레임
GTIN (EAN)	4050118822908	
수량	1 ST	

HDC MHX 2 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

대응물

전기 모듈

연질
개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MHX 2 FAS	버전
주문 번호	2748330000	전원 모듈, 690 V, 40 A, 극 수: 2, 축 스크류 결선, 암형(Female), 필요한
GTIN (EAN)	4050118891102	플러그인 슬롯 개수: 1
수량	2 ST	
유형	HDC MHX 2 FC	버전
주문 번호	2748350000	전원 모듈, 830 V, 40 A, 극 수: 2, 크림프 결선, 암형(Female), 필요한
GTIN (EAN)	4050118890983	플러그인 슬롯 개수: 1
수량	5 ST	