데이터 시트

CH-SMC-00.33-Y2C180/90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



기본 카운터, 게이트웨이, 제어 박스, 과전압 보호 장치는 미리 조립된 케이블 세트와 점대점 (point-to-point) 으로 연결되거나 Y 어셈블리와 연결됩니다. 바이드뮬러는 FNN 및 DIN-VDE 0603 표준을 준수하는 올바른 결선 솔루션을 제공합니다. 6kV 과전압 보호 기능을 갖춘 사전 조립된 전원 케이블이 포트폴리오를 완성합니다.

일반 주문 데이터

버전	, IP20, 600 V
주문 번호	2817670033
유형	CH-SMC-00.33-Y2C180/90
GTIN (EAN)	4064675323099
수량	10 items

데이터 시트

CH-SMC-00.33-Y2C180/90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수

치수 및 중량

순중량	10.1 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 규격 커넥터

커넥터	폴 수	2
	폴 수	2
	폴 수	2

일반 기술 데이터

극 수	2	공칭 전압	600 V
정격 전류	18.5 A	보호 등급	IP20

케이블 기술 규격

케이블 길이	0.33 m	외피 색상	회색
코어 단면적	1.5 mm²	와이어 개수	2
차폐	아니요	할로겐	아니요
절연	PP	온도 범위, 이동, 최대	90 °C
온도 범위, 이동, 최소	-25 °C	온도 범위, 고정, 최대	90 °C
온도 범위, 고정, 최소	-40 °C		

분류

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		