데이터 시트

IE-C6OP8LG015CN40N40-G-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



2x RJ45가 장착된 조립 케이블, 스마트 계측 응용 분야에 적합하며 DIN VDE 0603-100에 따른 다양한 색상이 있습니다. 좁은 공간을 위한 구부러짐 반경이 작은 짧은 플러그 및 케이블, 원주형 절연을 갖춘 플러그 하우징은 짝지어진 상태에서 보호 등급 IP30을 허용합니다.

일반 주문 데이터

버전	패치 케이블, RJ45 IP30(플러그형), RJ45 IP30(플러그형), Cat. 6, LSZH, 0.15 m, , 직선, 4 kV
주문 번호	3009740000
유형	IE-C6OP8LG015CN40N40-G-K4KV
GTIN (EAN)	4099986913059
수량	1 items

데이터 시트

IE-C6OP8LG015CN40N40-G-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수

치수 및 중량

길이	0.15 m	길이 (인치)	5.9055 inch
순중량	20 g		

온도

보관 온도		작동 온도	-20 °C...70 °C
설치 온도	0 °C...50 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

전기 속성

작동 전압	30 V	PoE / PoE+	IEEE 802.3bt 준수

표준

커넥터 표준	IEC 60603-7-51

일반 표준

커넥터 표준	IEC 60603-7-51	응용 분야별 통신 케이블 설비	VDE-AR-N 4100:2019-04

케이블 구조

외피 색상	녹색	단면적	4x2xAWG 26/7. 4x2x0.128 mm²
차폐	SF/UTP	와이어 개수	8
절연	PE	외피 직경, 최대	4.1 mm
외피 직경, 최소	3.9 mm	재질 외피	LSZH
케이블 레이아웃	VDE 0603-100에 따른 이중 절연	컬러 코딩	흰색/파란색, 흰색/주황색, 흰색/녹색, 흰색/갈색
완전 차폐	구리 배선으로 제조된 차폐 편주, 알루미늄 호일		

케이블의 기계적 및 재질 속성

오일 저항	No	컬러 코드	녹색
할로겐	아니요	화염 내성	in accordance with IEC 60332-1-2

케이블의 전기 속성

정격 전압(DC)	30 V	정격 임펄스 내전압	4 kV
작동 전압	30 V	범주	Cat. 6
신호 전파 시간	5.1 ns/m		

데이터 시트

IE-C6OP8LG015CN40N40-G-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

플러그, 우

플러그 우측	RJ45, IP30(플러그형), 수형 접점, 직선, 플러그, 차폐

플러그, 좌

플러그 좌측	RJ45, IP30(플러그형), 수형 접점, 직선, 플러그, 차폐

플러그

플러그 우측	RJ45, IP30(플러그형), 수형 접점, 직선, 플러그, 차폐	플러그 좌측	RJ45, IP30(플러그형), 수형 접점, 직선, 플러그, 차폐

분류

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		