데이터 시트

IE-SW-BI-04-4TX-HV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



비관리형 스위치는 네트워크 확장 시 간단하고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 이러한 커넥터 및 플레이 장치는 복잡한 구성이 필요없는 중소 규모의 네트워크에 이상적입니다.
쉬운 설치: 비관리형 스위치는 즉시 사용할 수 있습니다. 커넥터를 꽂기만 하면 네트워크가 확장됩니다.
신뢰할 수 있는 출력: 안정적인 데이터 전송을 제공하며 패스트 이더넷에서 기가비트 이더넷에 이르는 속도를 지원합니다.
견고한 디자인: 내구성 좋게 제작된 당사의 스위치는 다양한 환경에서 장기간 사용하기에 적합합니다.

일반 주문 데이터

버전	네트워크 스위치, Fast Ethernet, 포트 수: 4x RJ45, IP30, -25 °C...55 °C
주문 번호	3195570000
유형	IE-SW-BI-04-4TX-HV
GTIN (EAN)	4099987983518
수량	1 items

IE-SW-BI-04-4TX-HV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	72.9 mm	깊이 (인치)	2.8701 inch
높이	90 mm	높이 (인치)	3.5433 inch
너비	53.8 mm	폭 (인치)	2.1181 inch
길이	53.8 mm	길이 (인치)	2.1181 inch
순중량	112 g		

온도

보관 온도	-25 °C...70 °C	작동 온도	-25 °C...55 °C
습도	0 ~ 95 %(응결 없음)		

기술

데이터 스위칭	보관 및 전송	흐름 제어	IEEE 802.3x 흐름 제어
표준	IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x for flow control		

기술 데이터

하우징 기본 재질	플라스틱	장착 유형	DIN 레일
보호 등급	IP30	속도	Fast Ethernet
스위치	비관리형		

보증

시간 간격	5년

스위치 특성

MAC 테이블 크기	2 K	대역폭 백플레인	800 Mbit/s

인터페이스

이더넷 포트	4	RJ45 포트	10/100BaseT(X), 자동 협상, 풀/하프 듀플렉스 모드, Auto MDI/MDI-X 포트
포트 수	4x RJ45	LED 표시기	전원 LED: PWR, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)

전원 공급

역극성 보호	예	
전력 소비	약 1 W	
과부하 전류 보호	예	
결선 유형	탈착식 2핀 단자대 블록 1개	
전류 소비량	전압	230 V
	전류	4.3 mA
	전압 유형	AC

IE-SW-BI-04-4TX-HV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

환경 조건

작동 온도, 최대	55 °C	작동 온도, 최소	-25 °C
습도	0 ~ 95 %(응결 없음)	보관 온도, 최대	70 °C
보관 온도, 최소	-25 °C		

EMC 준수 및 인증

자유 낙하	IEC 60068-2-31 규격	EMC 표준	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-3
진동	IEC 61131-2 준수	충격	IEC 61131-2 준수
안전 표준	IEC 61010-1, IEC 61010-2-201		

광섬유 송수신기 특성

커넥터 타입	RJ45

분류

ETIM 8.0	EC000734	ETIM 9.0	EC000734
ETIM 10.0	EC000734	ECLASS 14.0	19-17-04-02
ECLASS 15.0	19-17-04-02		

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

6kV 패치코드 (초슬림형, 화이트 및 주황색)



IP20의 2x RJ45가 사전 조립된 케이블, 스마트 계량 애플리케이션에 적합, Cat.6 Microline - 초박형(AWG30), 비차폐, 좁은 공간용, 요청 시 다른 색상 제공

일반 주문 데이터

유형	IE-C6NO8LW0005S40S40-WC...	버전
주문 번호	3195150005	패치 케이블 마이크로라인, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 0.5
GTIN (EAN)	4099987982962	m, , 직선, 6 kV
수량	30 ST	

BLF 5.08HC/90 SN



수 백만 번에 걸쳐 입증된 원 버전과 마찬가지로 신뢰할 수 있으며 혁신적인 디테일을 자랑합니다.
BLZP 5.08HC 암형 커넥터의 BLF 5.08HC PUSH IN 버전은 새로운 결선형을 갖춤은 물론 더욱 컴팩트하게 설계되어 있습니다. 바이드뮬러의 혁신적 PUSH IN 스프링 결선 시스템은 간편하고 공구가 필요없는 와이어 결선의 미래를 열어줍니다. HC = 고전류
융통성의 관점에서 BLF 5.08HC는 이전 버전과 거의 동일합니다.

- 시험으로 검증된 3개의 아웃렛 각도는 응용 주문형 설계를 위한 일반적인 유연성을 제공합니다.
- 4개의 플랜지 기종과 특허받은 탈착 래치로 사용자의 요구사항에 기반한 잠금 방식을 가능하게 합니다.
- 최대 정격 사양에 도달하기 위해 BLF 5.08HC 및 SL 5.08HC 플러그 조합을 사용합니다.

일반 주문 데이터

유형	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	버전
주문 번호	2766910000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 90°, 액추에이터
GTIN (EAN)	4064675022527	탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	120 ST	