데이터 시트

U-NETOPS-LICENSE-100-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

바이드뮬러 u-netops는 고급 및 변전소 제품군에 속하는 이더넷 스위치 네트워크를 그래픽으로 표시하는 공구입니다. 또한 네트워크에 연결된 모든 스위치를 구성하고 모니터링할 수 있습니다.
이 공구는 장치 탐지를 위해 SNMP를, 링크 탐지를 위해 LLDP를 기반으로 하므로, 해당 프로토콜을 지원하는 타사 장치도 바이드뮬러 u-netops에 표시될 수 있습니다. u-netops는 웹 기반 사용자 인터페이스를 갖추고 있습니다. 이 네트워크 관리 공구는 웹 서버로 작동하며, 별도의 클라이언트 소프트웨어 설치 없이도 네트워크 내의 모든 PC에서 액세스할 수 있는 브라우저 기반 사용자 인터페이스를 제공합니다.
주요 장점
• 중앙 집중식 네트워크 관리
• 클라이언트 설치 불필요
• SNMP를 통한 신속한 장치 검색
• 바이드뮬러 및 타사 장치에 대한 통합 관리

일반 주문 데이터

주문 번호	3236570000
유형	U-NETOPS-LICENSE-100-DEVICES-1Y
수량	ST

U-NETOPS-LICENSE-100-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

순중량	0 g		

온도

보관 온도		작동 온도	

기능 및 특성

모니터링 기능	토폴로지 시각화, 링크 상태 감시, 알림 (링크 다운 이벤트), 실시간 트래픽 감시, 트래픽 이력 (최대 15분), 트래픽 경보	장치 관리 기능	펌웨어 업그레이드 (외부 TFTP 서버 필요), 구성 백업/복원, 원격 재부팅, 호스트 감시 (ICMP 핑)
보안 기능	비밀번호 정책, 사용자 역할별 권한 수준 구성을 통한 관리 액세스 보안		

시스템 요구 조건

운영 체제	Windows 11	지원되는 브라우저	크롬, 파이어폭스, Edge

기타

작동	관리자가 u-netops에 라이선스 키를 입력하면 (기능 즉시 사용 가능)	인도 시 포함	라이센스 키가 있는 이메일

기술

지원 프로토콜	SNMP v1 / v2c / v3, LLDP, ICMP	타사 장치 사용 요건	SNMP + LLDP를 통해 (기능 제한 있음)
지원되는 장치	AdvancedLine 및 SubstationLine의 스위치, IE-SR-2TX (2-port router series)		

라이선스

라이선스 유효 기간	1년	라이선스 갱신 필요	Yes
라이선스 모델	인스턴스당 / 서버당	라이선스 배포	온프레미스 (로컬 설치, 웹 기반)
관리 가능한 장치 수량	100	라이선스 유형	구독
사용자 수	무제한		

분류

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		

U-NETOPS-LICENSE-100-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면