데이터 시트

TS15X5 ST K4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사

그림과 유사

Klippon® 인클로저 시리즈용 시스템 부속품을 이용하면 모든 응용 부문의 특정 요구 사항에 맞게 하우징을 손쉽게 변경할 수 있습니다.
• DIN 레일 TS 35 및 TS15
• 장착 플레이트
• 경첩
• 벽면 장착 홀더
바이드뮬러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	장착 레일, TS 15, 너비: 64 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 용융아연도금, 크롬 도금
주문 번호	8000037609
유형	TS15X5 ST K4
GTIN (EAN)	4050118682489
수량	20 items

TS15X5 ST K4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수

치수 및 중량

깊이	5.5 mm	깊이 (인치)	0.2165 inch
높이	15 mm	높이 (인치)	0.5906 inch
너비	64 mm	폭 (인치)	2.5197 inch
순중량	6 g		

온도

작동 온도	

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

액세서리에 대한 일반 정보

재질 두께	1 mm	표면 마감	용융아연도금, 크롬 도금
기본 재질	스틸		

일반 정보

재질 두께	1 mm	표준 규격	DIN EN 60715
표면 마감	용융아연도금, 크롬 도금	기본 재질	스틸

분류

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

TS15X5 ST K4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

장착 지지대

당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형	FKSC M5X8 D9/SW2.5	버전
주문 번호	0295900000	SAK 시리즈, 육각 스크류, 스크류, 극 수: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
수량	50 ST	