데이터 시트

TS20/CX10 ST/ZN KTB 2626 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



그림과 유사

통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장
새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성
있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라
인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.
단자대 레일
인클로저 내에 DIN 레일(예: 전자 장치, 단자대 등) 구성요소
장착을 위해 두 가지 크기의 장착 레일이 제공됩니다.

일반 주문 데이터

버전	레일 지지대, TS 20, 너비: 220 mm, 슬롯 포함, 스틸, 용융아연도금
주문 번호	8000100744
유형	TS20/CX10 ST/ZN KTB 2626 HOR
GTIN (EAN)	4099986532687
수량	20 items

TS20/CX10 ST/ZN KTB 2626 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	10 mm	깊이 (인치)	0.3937 inch
높이	20 mm	높이 (인치)	0.7874 inch
너비	220 mm	폭 (인치)	8.6614 inch
순중량	114.5 g		

온도

작동 온도	

액세서리에 대한 일반 정보

표면 마감	용융아연도금	기본 재질	스틸

일반 정보

설치 권고	스크류 장착	표준 규격	DIN EN 60715
표면 마감	용융아연도금	기본 재질	스틸
통합 고정	스크류		

분류

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

TS20/CX10 ST/ZN KTB 2626 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

장착 플레이트



구멍 패턴이 있거나 없는 장착 플레이트, DIN 레일 또는 콤포넌트를 장착 플레이트에 직접 세로/가로로 장착 가능.

일반 주문 데이터

유형	GFSC M5X10 TX20 SET	버전
주문 번호	1274150000	Klippon EB (Essential Box), 고정 스크류, 높이: 13.3 mm, 너비: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118063820	깊이: 8.5 mm, 기본 재질: 스틸, 용융아연도금, 전기 아연 도금 및 보호막
수량	1 ST	처리, 은색