데이터 시트

FAD S7400 SL48 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



MiBridge 솔루션.
사전 조립된 케이블이 장착된 전면 어댑터는 구형 PLC 카드에서 다른 PLC/DCS 시스템 또는 바이드뮬러의 u-리모트 모듈로 안전하게 마이그레이션할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

주문 번호	8000182746
유형	FAD S7400 SL48 R
GTIN (EAN)	4069165006919
수량	1 items

FAD S7400 SL48 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	25.06 mm	깊이 (인치)	0.9866 inch
높이	285 mm	높이 (인치)	11.2204 inch
너비	24.7 mm	폭 (인치)	0.9724 inch
순중량	76 g		

온도

보관 온도	-40…70 °C	작동 온도	-40…70 °C
작동 온도에서 습도	95 %, 비응축		

정격 데이터

작동 전압	230 V	채널당 전류, 최대	5 A
총 작동 전류	60 A		

분류

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

절연 조정(EN 60664-1)

정격 절연 전압	300 V	서지 전압 범주	II
펄스 전압 검사 (1.2 / 50 ?s) (표준 4)	2.5 kV		