



Díky našim sběrnícím v různých materiálech a souvisejícímu příslušenství můžete kabely připojit v nejmenším prostoru instalace. V závislosti na aplikaci lze potenciály sdružovat, distribuovat nebo rozptylovat.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 12 mm, Hloubka: 2 mm, Ocel
Číslo objednávky	0280300000
Typ	ESCH 1 M
GTIN (EAN)	4008190143053
Množství	10 M

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	2 mm	Hloubka (v palcích)	0.0787 inch
Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0.4724 inch
Šířka	1000 mm	Šířka (v palcích)	39.37 inch
Čistá hmotnost	133.76 g		

Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje materiálu

Základní materiál	Ocel	Provedení povrchu	galvanizované
Barevný	Stříbrná		

Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž

Data hodnocení

Jmenovitý proud 24 A

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Typ připojení Šroubové připojení

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Provedení povrchu	galvanizované
-------------------	--------------	-------------------	---------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

ESCH 1 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Montážní podpěra




Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BFSC M5X8 SCHLITZ	Verze
Číslo	0296700000	Montážní šroub (svorka), 5.00 mm, Ocel, Hloubka: 8.5 mm, Šířka: 8.5 mm, Výška: 8.5 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190881764	
Množství	100 ST	
Typ	DKSUE NSCH/ESCH	Verze
Číslo	0280100000	Upevňovací prvek (svorka), Stříbrná, Výška: 12.5 mm, Šířka: 10 mm, Ocel, 180 °C
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190036348	
Množství	100 ST	

Příslušenství



Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SH 1	Verze
Číslo	0299860000	Podpora přípojnice, Běžová, 100 °C, Šířka: 26 mm, V-2, Polyamid 66, Přišroubováno
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190135133	
Množství	20 ST	