Karta katalogowa

THM GEW 18/6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Etykiety tekstylne THM GEW są wykonane z bardzo elastycznej tkaniny bawełnianej. Dostarczane na szpuli do użytku w drukarkach termotransferowych, co pozwala stosowanie warstwy kleju, która jest grubsza niż w przypadku arkuszy A4 do biurowych drukarek laserowych. Elastyczny materiał oraz gruba warstwa kleju zapewniają większą siłę wiązania, umożliwiającą stosowanie na kanciastych lub okrągłych obiektach, np. na kablach lub wężach.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	THM, Oznaczniki urządzeń, 6 x 18 mm, żółty
Nr zam.	1059830000
Typ	THM GEW 18/6 GE
GTIN (EAN)	4032248808243
Ilość	1 szt.

THM GEW 18/6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	0.3 mm	Głębokość (cale)	0.0118 inch
Wysokość	6 mm	Wysokość (cale)	0.2362 inch
Szerokość	18 mm	Szerokość (cale)	0.7087 inch
Masa netto	462 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-29...80 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Klej	klej kauczukowy		
Kolor materiału wg kodu rezystancji	4		
Ilość na arkusz	10000		
Metoda nadruku	Transfer ciepła		
Wykonanie	samoprzylepny		
Szerokość	18 mm		
Klasa palności wg UL 94	V-0		
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C		
zakres temperatur roboczych, min.	-29 °C		
Barwny	żółty		
Halogenki	Tak		
Materiał podstawowy	Tkanina bawełniana		
Nadrukowane znaki	bez		
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Szpula z etykietami	
Aprobata zgodnie z UL 969	Nie		
Kompatybilna drukarka	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS		
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Label reel = Device markers		
Zakres temperatury stosowania	-29...80 °C		
Ilość na rolkę	10000		

Znaczniki urządzeń

Halogenki	Tak

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

THM GEW 18/6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

THM GEW 18/6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

THM GEW 18/6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Taśmy kolorowe

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Wersja
Nr zam.	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Ilość	1 ST	