Karta katalogowa

SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach.
Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Styk zaciskany
Nr zam.	1170220000
Typ	SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1
GTIN (EAN)	4032248962204
Ilość	50 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Ostatnia data zamówienia	2026-12-31T00:00:00+01:00

Karta katalogowa

SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty	
ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (UR)	E344862

Wymiary i masa

Długość	16.5 mm	Długość (cale)	0.6496 inch
Masa netto	0.3 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Powierzchnia styku	pozłacany	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane
Opór izolacji	> 1010 Ω	Materiał styków	stop miedzi i cynku
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1 mm²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.14 mm²
Cykle wpinania	> 1000	Rodzaj styku	Złącze męskie

Ustawienia re. SAI M23 Narzędzie zaciskowe

Ustawienia dotyczące narzędzia do zaciskania SAI M23	Narzędzie zaciskowe	2
	Pozycja lokatora	3
	Zacisk styku	Styk zaciskany sygnałowy 1,5 mm
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm²	przekrój przewodu 0.14 mm²
		Regulacja tulei zaciskowej 0.65
		przekrój przewodu 0.25 mm²
		Regulacja tulei zaciskowej 0.68
		przekrój przewodu 0.34 mm²
		Regulacja tulei zaciskowej 0.72
		przekrój przewodu 0.56 mm²
		Regulacja tulei zaciskowej 0.81
		przekrój przewodu 0.75 mm²
		Regulacja tulei zaciskowej 0.95
		przekrój przewodu 1.00 mm²
		Regulacja tulei zaciskowej 1.07

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Karta katalogowa

SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek



Karta katalogowa

SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

...do M23



Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi i akcesoriów do kabli czujnik-siłownik.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Wersja
Nr zam.	1203960000	Zaciskarka do styków sygnałowych, poczw. Zagniatanie karbowane
GTIN (EAN)	4050118000764	
Ilość	1 ST	