

**BFSC M5X45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Montážní šroub (svorka), 5.00 mm, Ocel, Hloubka: 8.5 mm, Šířka: 8.5 mm, Výška: 45 mm
Číslo objednávky	<a href="#">0345600000</a>
Typ	BFSC M5X45
GTIN (EAN)	4008 190058739
Množství	20 items

## Technical data

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	8.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.3346 inch
Výška	45 mm	Výška (v palcích)	1.7716 inch
Šířka	8.5 mm	Šířka (v palcích)	0.3346 inch
Průměr	5 mm	Čistá hmotnost	5.81 g

## Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze pro příčnou propojku

## Údaje materiálu

Základní materiál	Ocel	Barevný	Stříbrná
-------------------	------	---------	----------

## Další technická data

Typ upevnění	Příšroubováno	Návod k instalaci	Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne	Typ montáže	Příšroubováno

## Rozměry

Průměr	5 mm	Metrická velikost závitu, externí	5.00 mm
--------	------	-----------------------------------	---------

## Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

## Accessories

## Montážní podpěra



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SS M5 D 128-A 5	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">0346100000</a>	Pojistná podložka, Měď	
GTIN (EAN)	4008190137199		
Množství	50 ST		