Data sheet

H50,0/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Do przewodów 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7-350 MCM)
Materiał E-Cu, galwanicznie ocynowany
tolerancja wymiaru wg DIN 46228 część 1 Pakowane luzem w torebki poliestrowe

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 25 mm, 25 mm, Nie
Nr zam.	1988780000
Typ	H50,0/25
GTIN (EAN)	4050118373509
Ilość	100 szt.
opakowanie	luzem

H50,0/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

Atesty	
ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (UR)	E354986
Nr certyfikatu (cULus)	E499744

Wymiary i masa

Masa netto	2.05 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego	Wykonanie	standard

Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	10.3 mm	długość powierzchni styku (L2)	25 mm
średnica kołnierza (D2)	13 mm	L1 in mm	25.00 mm
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 1	Długość odizolowania	25 mm
Przekrój przyłącza przewodu	50 mm²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H50,0/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

