Karta katalogowa

SAI-M12L-KBC-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Państwa urządzenia peryferyjne wymagają zasilania o dużej mocy. Nowe złącze wtykowe M12 pozwala na bezproblemowe doprowadzenie zasilania 250 V / 2 A. Kompaktowe złącza wtykowe M12 z kodowaniem A-, K-, L-, S oraz T są przeznaczone do przesyłania napięcia maks. 630 V AC lub 60 V DC i prądu 12 A.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Styk zaciskany
Nr zam.	2531010000
Typ	SAI-M12L-KBC-1.5
GTIN (EAN)	4050118541120
Ilość	50 szt.

SAI-M12L-KBC-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Długość	23.2 mm	Długość (cale)	0.9134 inch
Masa netto	0.6 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Powierzchnia styku	pozłacany	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane
Materiał styków	Cu	Napięcie znamionowe	63 V
Znamionowe natężenie prądu	16 A	Cykle wpinania	500
Stopień zanieczyszczenia	3	Rodzaj styku	Złącze żeńskie

Dane ogólne

złącze 1	M12 Contact	Przyłącze 2	Crimp
Materiał styków	Cu	Powierzchnia styku	pozłacany
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	1.5 mm²	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	1.5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.	1.5 mm²	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.	1.5 mm²
Cykle wpinania	500		

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-2-111

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

SAI-M12L-KBC-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Socket connector

SAI-M12L-KBC-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Crimping tools

Praski do styków toczonych
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CTX CM 1.6/2.5	Wersja
Nr zam.	9018490000	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.14mm²,
GTIN (EAN)	4008190884598	4mm², Zagniatanie W
Ilość	1 ST	