Karta katalogowa

U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2924080000
Typ	U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-L
Ilość	1 szt.

U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto	0 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje o licencji

Liczba opcjonalnych dodatkowych instancji magistrali polowej, maks.	Instancje kolejnych protokołów magistrali polowej	CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device
	Liczba obsługiwanych instancji, maks.	16
Liczba obsługiwanych kanałów wejścia/ wyjścia, maks.	16384	
Rozmiar generowanego kodu binarnego, maks.	18 MB	
Licencja na oprogramowanie do wizualizacji	Nazwa dołączonej licencji na oprogramowanie do tworzenia wizualizacji	CODESYS-VISU-S
	Liczba dostępnych punktów danych, maks.	128 punktów danych
	Nazwa licencji na oprogramowanie do tworzenia wizualizacji, którą można dodatkowo zarezerwować	U-OS-CODESYS-VISU-M
	Liczba dostępnych punktów danych, maks.	2048 punktów danych
	Nazwa licencji na oprogramowanie do tworzenia wizualizacji, którą można dodatkowo zarezerwować	U-OS-CODESYS-VISU-L
	Liczba dostępnych punktów danych, maks.	4096 punktów danych
	Nazwa licencji na oprogramowanie do tworzenia wizualizacji, którą można dodatkowo zarezerwować	U-OS-CODESYS-VISU-XL
	Liczba dostępnych punktów danych, maks.	8192 punkty danych
	Nazwa licencji na oprogramowanie do tworzenia wizualizacji, którą można dodatkowo zarezerwować	U-OS-CODESYS-VISU-XXL
	Liczba dostępnych punktów danych, maks.	nieograniczona liczba punktów danych
Licencja na oprogramowanie do łączności	Nazwa dołączonej licencji na oprogramowanie komunikacyjne	Komunikacja CODESYS S
	Liczba dostępnych punktów danych, maks.	512 punktów danych
	Nazwa licencji na oprogramowanie komunikacyjne, którą można dodatkowo zarezerwować	U-OS-CODESYS-Communication M
	Liczba dostępnych punktów danych, maks.	4096 punktów danych
	Nazwa licencji na oprogramowanie komunikacyjne, którą można dodatkowo zarezerwować	U-OS-CODESYS-Communication XXL
	Liczba dostępnych punktów danych, maks.	nieograniczona liczba punktów danych
Możliwość wyboru instancji magistrali polowej opartych na sieci Ethernet	Instancje protokołów magistrali polowej opartych na sieci Ethernet	EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter
	Liczba obsługiwanych instancji, maks.	8

Wymagania systemowe

Wymagania systemowe dla środowiska uruchomieniowego CODESYS Runtime SL aplikacji u-OS	Nazwa oprogramowania	CODESYS Development System
	Obsługiwana wersja oprogramowania	3.5.19.10 lub nowsza
	Wymagana licencja	Nie

U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

	Nazwa oprogramowania	CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-OS
	Obsługiwana wersja oprogramowania	4.7.0 lub nowsza
	Wymagana licencja	Nie
Wersja środowiska uruchomieniowego na urządzeniu, które ma być licencjonowane	Nazwa oprogramowania	u-OS App CODESYS Runtime SL
	Obsługiwana wersja oprogramowania	4.9.0.0 lub nowsza
	Wymagana licencja na pojedyncze urządzenie	Tak

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		