Karta katalogowa

SFX 11/100 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	3128320000
Typ	SFX 11/100 MM WS
GTIN (EAN)	4099987301671
Ilość	1000 szt.

Karta katalogowa

SFX 11/100 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	0.6 mm	Głębokość (cale)	0.0236 inch
Wysokość	100 mm	Wysokość (cale)	3.937 inch
Szerokość	13 mm	Szerokość (cale)	0.5118 inch
Masa netto	0.91 g		

Dane ogólne

Rodzaj nadruku	neutralna	Wykonanie	bezhalogenowy
Szerokość	13 mm	Klasa palności wg UL 94	HB
zakres temperatur roboczych, maks.	90 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
Barwny	biały	Halogenki	Nie
Materiał podstawowy	Poliuretan	Nadrukowane znaki	bez
Wielkość pola opisowego	44 x 10.5 mm	Ilość na rolkę	1000

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	500 mm²
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	40 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	7 mm
Przejście opaski kablowej	Płaskie	Zewnętrzna średnica przewodu	7 -
Pasująca opaska kablowa	Tworzywo sztuczne		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		