Karta katalogowa

H25,0/28D 14 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	3195790000
Typ	H25,0/28D 14 GE
GTIN (EAN)	4099987983730
Ilość	50 szt.
opakowanie	luzem

Karta katalogowa

H25,0/28D 14 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto	0.13 g

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego, kolor żółty	Wykonanie	standard

Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	7.3 mm	długość powierzchni styku (L2)	14 mm
średnica kołnierza (D2)	11.2 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.4 mm
L1 in mm	28.00 mm	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 4
Grubość tulejki metalowej (S1)	0.2 mm	Określenie wojskowe	T 20A 028 A
Długość odizolowania	16 mm	Przekrój przyłącza przewodu	25 mm²
kod koloru	DIN		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		