Data sheet

H70,0/37 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 26 mm, 21 mm, żółty
Nr zam.	9028200000
Typ	H70,0/37 GE
GTIN (EAN)	4008190891572
Ilość	25 szt.
opakowanie	luzem

H70,0/37 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

Atesty	c UL us LISTED
ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)	E499744

Wymiary i masa

Masa netto	3.9 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego, kolor żółty	Wykonanie	standard

Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	12.7 mm	długość powierzchni styku (L2)	21 mm
średnica kołnierza (D2)	16 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.6 mm
L1 in mm	37.00 mm	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 2/0
Grubość tulejki metalowej (S1)	0.35 mm	Długość odizolowania	26 mm
Przekrój przyłącza przewodu	70 mm²	kod koloru	Weidmueller

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H70,0/37 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Rysunek