Karta katalogowa

CRIMPER 6 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzia, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm², 6mm², Zagniatanie trapezowe
Nr zam.	9040530000
Typ	CRIMPER 6 Z
GTIN (EAN)	4008190461102
Ilość	1 szt.

Karta katalogowa

CRIMPER 6 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	30 mm	Głębokość (cale)	1.1811 inch
Wysokość	78 mm	Wysokość (cale)	3.0709 inch
Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7.874 inch
Masa netto	377.61 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do tulejek kablowych 0,5 - 6mm²	Wykonanie	mechaniczny, bez wymienialnych wkładów

Opis styku

rodzaj styku	tulejki kablowe z/bez kołnierza z tworzywa sztucznego	obszar zacisku, maks.	6 mm²
obszar zacisku, min.	0.5 mm²		

dane narzędzia do zagniatania

Przekrój tulejek na żyłę, max.	6 mm²	rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie trapezowe
Profil zagniatany 5	6 mm²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		