Karta katalogowa

LIB 1,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



W pełni izolowane wspólne złącze wykonane z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowane

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	końcówka kablowa,Izolowana złączka do przewodów,0.5 mm² - 1.5 mm²,czerwony
Nr zam.	9200490000
Typ	LIB 1,5B25 VF
GTIN (EAN)	4032248410330
Ilość	100 szt.

Karta katalogowa

LIB 1,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	6 mm	Głębokość (cale)	0.2362 inch
Szerokość	26 mm	Szerokość (cale)	1.0236 inch
Masa netto	1.16 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	izolowana końcówka stykowa 1,5 mm² L=24,5 mm

łączniki

Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1.5 mm²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.5 mm²
izolacja	dostępny	rozmiar (długość kołka)	24.5 mm
rozmiar	24.5 mm	Materiał/tworzywo sztuczne	PVC
Kolor identyfikacyjny	czerwony	Średnica kołnierza plastikowego (D)	3.8 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

LIB 1,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



LIB 1,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Crimping tools

Praski do łączników izolowanych końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HTI 15	Wersja
Nr zam.	9014400000	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do obróbki izolowanych złączek
GTIN (EAN)	4008190159412	kablowych, 0.5mm², 2.5mm², Zagniatanie podwójne
Ilość	1 ST	
Typ	CTI 6	Wersja
Nr zam.	9006120000	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm²,
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm², Zaciskanie owalne, Zagniatanie podwójne
Ilość	1 ST	
Typ	CTI 6 G	Wersja
Nr zam.	9202850000	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do obróbki izolowanych złączek
GTIN (EAN)	4032248517855	kablowych, 0.5mm², 6mm², Zaciskanie owalne, Zagniatanie
Ilość	1 ST	równoległe