Справочный листок технических данных

STB 30.5 IH/SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

Основные данные для заказа

Версия	Разъем (клемма), Глубина вставки: 10 mm, Глубина: 31.7 mm
Заказ №	0341000000
Тип	STB 30.5 IH/SW
GTIN (EAN)	4008190015299
Кол.	50 Штука

Справочный листок технических данных

STB 30.5 IH/SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	31.7 mm	Глубина (дюймов)	1.248 inch
Ширина	7.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.2835 inch
Диаметр	7.2 mm	Масса нетто	2.52 g

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Вид монтажа	привинченный		

Параметры системы

Исполнение	для монтажных реек

Размеры

Диаметр	7.2 mm	Длина резьбы	7 mm
Глубина вставки	10 mm		

Характеристики материала

Основной материал	PA 66	Цветовой код	черный
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		