


Obrázek výrobku

Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Verze | Montážní podstavec (svorka) |
| Číslo objednávky | 0495660000 |
| Typ | MOFU 35 |
| GTIN (EAN) | 4008 1900485 18 |
| Množství | 20 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 18.35 mm | Hloubka (v palcích) | 0.7224 inch |
| Výška | 58 mm | Výška (v palcích) | 2.2835 inch |
| Šířka | 18 mm | Šířka (v palcích) | 0.7087 inch |
| Čistá hmotnost | 5.93 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| Okolní teplota | -5 °C...40 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Specifikace systému

| | | | |
|-------------|----------------|---------------------|----|
| Verze | Montážní patka | Nutná koncová deska | Ne |
| Nosná lišta | TS 35 | | |

Údaje materiálu

| | | | |
|-------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Základní materiál | Polyamid 66 | Izolační materiál | PA 66 |
| Barevný | Oranžová | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |

Další technická data

| | | | |
|---------------------------------------|-------|--------------|-----------|
| Otevřené strany | pravá | Typ upevnění | clip-in |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne | Typ montáže | Přichytka |

Rozměry

Rozteč v mm (P) 18.00 mm

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

| | | | |
|----------------|--------|---------------|-----------------------------|
| Směr připojení | vrchol | Typ připojení | Připojení s kotevní svorkou |
|----------------|--------|---------------|-----------------------------|

Všeobecně

Nosná lišta TS 35

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |