Справочный листок технических данных

H16,0/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Для проводов 10,0-185,0 мм² (AWG 7-350 MCM)
Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом
Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 12 mm, Нет
Заказ №	0492500000
Тип	H16,0/12
GTIN (EAN)	4008190114190
Кол.	500 Штука
Упаковка	Россыпью

Справочный листок технических данных

H16,0/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации	NCS CSA c UL us LISTED pending
ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

Размеры и массы

Масса нетто	0.35 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник без изоляции	Исполнение	Стандартный

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	5.8 mm	Длина поверхности контакта (L2)	12 mm
Диаметр изоляции (D2)	7.5 mm	L1 в мм	12.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 6	Длина зачистки изоляции	12 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	16 mm²		

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Справочный листок технических данных

H16,0/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения