Справочный листок технических данных

SAI-M23-SE-17-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Кругглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.
Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Версия	Sensor/Actuator plug-in connector
Заказ №	1224320000
Тип	SAI-M23-SE-17-F
GTIN (EAN)	4050118007695
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

SAI-M23-SE-17-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации	
ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E344862

Размеры и массы

Масса нетто	9.7 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	17	Кодировка	нет
Поверхность контакта	позолоченный	Вид соединения	Колпачки под пайку
Основной материал корпуса	Термопластичный полиамид PA 6, PBT	Материал контакта	Медно-цинковый сплав
Номинальное напряжение	160 V	Номинальный ток	8 A
Циклы коммутации	> 1000	Степень загрязнения	3
Тип контакта	Штекер	Сечение соединяемого провода, макс.	1.5 mm²
Сечение соединяемого провода, мин.	0.08 mm²		

Классификации

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 9.1	27-44-02-05
ECLASS 10.0	27-44-02-23	ECLASS 11.0	27-44-02-23
ECLASS 12.0	27-44-02-23	ECLASS 13.0	27-44-02-23
ECLASS 14.0	27-44-02-23	ECLASS 15.0	27-44-02-23

Справочный листок технических данных

SAI-M23-SE-17-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения