Справочный листок технических данных

SAI-TMCSK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



RoHS COMPLIANT

Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, Обжим с 4 выемками
Заказ №	1381690000
Тип	SAI-TMCSK
GTIN (EAN)	4050118183870
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

SAI-TMCSK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	178 mm	Длина (в дюймах)	7.0079 inch
Масса нетто	288 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок

Описание контактов

Вид контакта	Литые контакты	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 20
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 28		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Обжим с 4 выемками	настраиваемый диапазон обжима AWG	AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26, AWG 28

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		