# Справочный листок технических данных

## CLI M 2-4 GE/SW A CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное

Идентификационные маркировочные элементы CLI M надеваются на планки-держатели CLI MH и прикрепляются кабельными стяжками. Данная система особенно подходит для проводов и кабелей большого сечения.
Преимущества:
- Комбинированный маркировочный элемент для обозначения кабелей и труб.
- Один размер для всех сечений свыше 16 мм².
- Неограниченные возможности комбинирования.
- Закрытые несъемные маркировочные элементы.
- Очень хорошая разборчивость.

### Основные данные для заказа

| | |
|---|---|
| Версия | CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, желтый |
| Заказ № | 1568301637 |
| Тип | CLI M 2-4 GE/SW A CD |
| GTIN (EAN) | 4008190119461 |
| Кол. | 500 Штука |

# Справочный листок технических данных

## CLI M 2-4 GE/SW A CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

### Сертификаты

| | |
|---|---|
| ROHS | Соответствовать |

### Размеры и массы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Глубина | 3 mm | Глубина (дюймов) | 0.1181 inch |
| Высота | 4 mm | Высота (в дюймах) | 0.1575 inch |
| Ширина | 11.3 mm | Ширина (в дюймах) | 0.4449 inch |
| Масса нетто | 0.12 g | | |

### Температуры

| | |
|---|---|
| Температурный диапазон вставки | -30...80 °C |

### Экологическое соответствие изделия

| | |
|---|---|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|---|---|---|---|
| Галогены | Да | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 500 mm² |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 16 mm² | Наружный диаметр провода, макс. | 317 mm |
| Наружный диаметр провода, мин. | 10 mm | Наружный диаметр провода | 10 - 317 mm |
| Сечение соединительного провода | 16 - 500 mm² | | |

### Общие данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 4 | | |
| Ориентация печатных символов | горизонтально | | |
| Вид печати | Стандартный | | |
| Метод выполнения печати | горячая штамповка | | |
| Исполнение | CD | | |
| Ширина | 11.3 mm | | |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | | |
| Температурный диапазон, макс.. | 80 °C | | |
| Температурный диапазон, мин. | -30 °C | | |
| Цветовой код | желтый | | |
| Галогены | Да | | |
| Основной материал | ПВХ, мягкий, не содержит кадмия | | |
| Цвет печати | черный | | |
| Напечатанные символы | Буквы, прописные | | |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки | Катушка | |
| Рекомендованные отрасли промышленности | Технологические линии, Производственное оборудование | | |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Reel = Conductor and cable markers | | |
| Температурный диапазон вставки | -30...80 °C | | |
| Выходные данные | A | | |

# Справочный листок технических данных

## CLI M 2-4 GE/SW A CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

### Классификации

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

## CLI M 2-4 GE/SW A CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Изображения

Изображение аналогичное

# CLI M 2-4 GE/SW A CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Держатель

Идентификационные маркировочные элементы CLI M надеваются на планки-держатели CLI MH и прикрепляются кабельными стяжками. Данная система особенно подходит для проводов и кабелей большого сечения. Преимущества:
- Комбинированный маркировочный элемент для обозначения кабелей и труб.
- Один размер для всех сечений свыше 16 мм².
- Неограниченные возможности комбинирования.
- Закрытые несъемные маркировочные элементы.
- Очень хорошая разборчивость.

### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | CLI MH 110 HSTR | Версия |
| Заказ № | 0189400000 | CableLine, Аксессуар, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, черный |
| GTIN (EAN) | 4008190144784 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | CLI MH 70 HSTR | Версия |
| Заказ № | 0524400000 | CableLine, Аксессуар, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, черный |
| GTIN (EAN) | 4008190075057 | |
| Кол. | 100 ST | |