



Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 27 A, Počet pólů: 75, Rozteč v mm (P): 6.00, Izolované: Ne, Šířka: 0.8 mm
Číslo objednávky	0526400000
Typ	QB 75/6.2/9/WI
GTIN (EAN)	4008190099923
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	17.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.689 inch
Výška	461.3 mm	Výška (v palcích)	18.1614 inch
Šířka	0.8 mm	Šířka (v palcích)	0.0315 inch
Čistá hmotnost	25.02 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
--------------------	----------------	----------------	---------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze	pro příčnou propojku
-------	----------------------

Údaje materiálu

Základní materiál	Měď	Barevný	Šedá
-------------------	-----	---------	------

Další technická data

Typ upevnění	Příšroubováno	Návod k instalaci	Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Data hodnocení

Jmenovitý proud	27 A
-----------------	------

Rozměry

Rozteč v mm (P)	6.00 mm
-----------------	---------

Všeobecně

Počet pólů	75	Návod k instalaci	Přímá montáž
------------	----	-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Příslušenství

Odpojovací zástrčky



Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ISPF QB75 SW	Verze
Číslo	0526700000	Izolační profil, Plast, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190093723	
Množství	10 ST	
Typ	ISPF QB75 RT	Verze
Číslo	0526760000	Izolační profil, Plast, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190157821	
Množství	10 ST	
Typ	ISPF QB75 BL	Verze
Číslo	0526780000	Izolační profil, Plast, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190093105	
Množství	10 ST	