Справочный листок технических данных

MF 5/6 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

MultiMark MultiFit
Для разъемов конкурирующих производителей.
Эластичное покрытие упрощает установку.
Данный специальный материал позволяет лентам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах, особенно при длинных клеммах.
Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.Ваши преимущества при использовании MultiMark
• Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
• Стойкая и долговременная печать
• Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
• Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
• Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
• Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя
• Firm hold and durable printing
• Continuous strips save installation time
• Easy mounting thanks to an innovative composite material
• Large label field for optimal legibility
• High flexibility thanks to manufacturer independence
] • Firm hold and durable printing
• Continuous strips save installation time
• Easy mounting thanks to an innovative composite material
• Large label field for optimal legibility
• High flexibility thanks to manufacturer independence

Основные данные для заказа

Версия	Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, белый
Заказ №	2619740000
Тип	MF 5/6 MM BP WS
GTIN (EAN)	4050118626346
Кол.	9000 Штука

Справочный листок технических данных

MF 5/6 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	0.7 mm	Глубина (дюймов)	0.0276 inch
Высота	5 mm	Высота (в дюймах)	0.1968 inch
Ширина	6 mm	Ширина (в дюймах)	0.2362 inch
Масса нетто	0.06 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-50...90 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Исполнение	без содержания галогенов	Ширина	6 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс..	90 °C
Температурный диапазон, мин.	-50 °C	Цветовой код	белый
Галогены	Нет	Основной материал	PC-ABS, Термопластичный полиуретан (TPU)
Напечатанные символы	пустой	совместимый принтер	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
Температурный диапазон вставки	-50...90 °C		

Важное примечание

Сведения об изделии	Требуется внешний держатель рулона 1302920000

Классификации

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Справочный листок технических данных

MF 5/6 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

MF 5/6 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Версия
Заказ №	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Кол.	1 ST	

THM MULTIMARK



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	THM MMP EXT.RH	Версия
Заказ №	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER MF	Версия
Заказ №	2518600000	
GTIN (EAN)	4050118531305	
Кол.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

MF 5/6 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	MULTIMARK PLUS ROLLER MF	Версия
Заказ №	2661610000	
GTIN (EAN)	4050118681222	
Кол.	1 ST	