Data sheet

THM SE-M 25 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Благодаря нейтральным ярлыкам по безопасности можно гибко и легко внедрять маркировку, соответствующую требованиям стандарта, в соответствии со стандартом ISO 7010.

Основные данные для заказа

Версия	Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 25 x 25 mm, синий
Заказ №	2885660000
Тип	THM SE-M 25 BL
GTIN (EAN)	4064675854265
Кол.	250 Штука

THM SE-M 25 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	0.1 mm	Глубина (дюймов)	0.0039 inch
Высота	25 mm	Высота (в дюймах)	0.9842 inch
Ширина	25 mm	Ширина (в дюймах)	0.9842 inch
Масса нетто	0.41 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Да

Общие данные

Клей	Акрилат, клейкие	Исполнение	самоклеящийся
Ширина	25 mm	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Температурный диапазон, макс..	110 °C	Температурный диапазон, мин.	-50 °C
Цветовой код	синий	Галогены	Да
Основной материал	Пленка виниловая	Напечатанные символы	пустой
Сертификация по стандарту UL 969	Да		

Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

THM SE-M 25 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Красящие ленты

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 84/300 WS	Версия
Заказ №	2005040000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
Кол.	1 ST	

THM MULTIMARK



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	MULTIMARK ROLLER 115	Версия
Заказ №	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Кол.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Версия
Заказ №	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Кол.	1 ST	