Data sheet

# ESG-LP 6/17 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Основные данные для заказа

| | |
|---|---|
| Версия | ESG, Маркировочные элементы для устройств, 6 x 17 mm, белый |
| Заказ № | 2885780000 |
| Тип | ESG-LP 6/17 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4064675854388 |
| Кол. | 24000 Штука |

# ESG-LP 6/17 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Сертификаты

| | |
|---|---|
| ROHS | Соответствовать |

### Размеры и массы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Глубина | 0.05 mm | Глубина (дюймов) | 0.002 inch |
| Высота | 6 mm | Высота (в дюймах) | 0.2362 inch |
| Ширина | 17 mm | Ширина (в дюймах) | 0.6693 inch |
| Масса нетто | 0.01 g | | |

### Экологическое соответствие изделия

| | |
|---|---|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

### Маркировочные элементы для устройств

| | |
|---|---|
| Галогены | Нет |

### Общие данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Клей | Акрилат, клейкие | Исполнение | самоклеящийся, без содержания галогенов |
| Ширина | 17 mm | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Температурный диапазон, макс.. | 150 °C | Температурный диапазон, мин. | -40 °C |
| Цветовой код | белый | Галогены | Нет |
| Основной материал | Полиамид | Напечатанные символы | без |
| Сертификация по стандарту UL 969 | Да | | |

### Классификации

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

# ESG-LP 6/17 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Drawings