Справочный листок технических данных

APD MC15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Монтажное основание (клемма)
Заказ №	3232130000
Тип	APD MC15
GTIN (EAN)	4069166020433
Кол.	20 Штука

Справочный листок технических данных

APD MC15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	19 mm	Глубина (дюймов)	0.748 inch
Высота	10 mm	Высота (в дюймах)	0.3937 inch
Ширина	42 mm	Ширина (в дюймах)	1.6535 inch
Масса нетто	1.35 g		

Температуры

Температура при непрерывной работе, мин.	-40 °C	Температура при непрерывной работе, макс.	105 °C

Дополнительные технические данные

Указание по установке	DIN-рейка

Общие сведения

Указание по установке	DIN-рейка

Характеристики материала

Основной материал	Полиамид	Цветовой код	черный

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		