

KLBUE SH1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příslušenství, Upínací třmen na stíněné připojení
Číslo objednávky	0635960000
Typ	KLBUE SH1
GTIN (EAN)	4008 190007 140
Množství	20 items

KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	16 mm	Hloubka (v palcích)	0.6299 inch
Výška	26.5 mm	Výška (v palcích)	1.0433 inch
Šířka	15 mm	Šířka (v palcích)	0.5906 inch
Čistá hmotnost	1.69 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C	Trvalá provozní teplota, max.	130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně 0.214 kg CO2 eq.

Specifikace systému

Verze	Pro držák lišty	Nutná koncová deska	Ne
Nosná lišta	TS 35		

Údaje materiálů

Barevný	Tmavě béžová	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
---------	--------------	------------------------------	-----

Další technická data

Typ upevnění	clip-in	Návod k instalaci	Přímá montáž, Sběrnice
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Rozměry

Rozteč v mm (P)	16.00 mm
-----------------	----------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Typ připojení	Pružinový kontakt
---------------	-------------------

Všeobecně


Návod k instalaci	Přímá montáž, Sběrnice	Nosná lišta	TS 35
-------------------	------------------------	-------------	-------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

Příslušenství

Příslušenství



Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SO SH1	Verze
Číslo objednávky	0401460000	Podpora přípojnice, Šedá, 100 °C, Šířka: 24.5 mm, V-2, Polyamid 66, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190188092	
Množství	20 ST	