


AP AKZ2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Koncová destička pro svorkovnice, Běžová, Výška: 22.5 mm, Šířka: 2.5 mm, V-0, PA 66, Příchytka: Ano
Číslo objednávky	0697360000
Typ	AP AKZ2.5
GTIN (EAN)	4008190098865
Množství	50 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	21.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.8465 inch
Výška	22.5 mm	Výška (v palcích)	0.8858 inch
Šířka	2.5 mm	Šířka (v palcích)	0.0984 inch
Čistá hmotnost	0.36 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky		
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%		
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	0.009 kg CO2eq.	

Specifikace systému

Verze	Bočnice
-------	---------

Údaje materiálu

Základní materiál	PA 66	Barevný	Běžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Příchytka	Ano	Návod k instalaci	Přímá montáž
-----------	-----	-------------------	--------------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		