Справочный листок технических данных

LIS 2,5M3,5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1.5 mm² - 2.5 mm²,синий
Заказ №	9200360000
Тип	LIS 2,5M3,5 V
GTIN (EAN)	4032248410187
Кол.	100 Штука

Справочный листок технических данных

LIS 2,5M3,5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	6.1 mm	Глубина (дюймов)	0.2402 inch
Ширина	22.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.874 inch
Масса нетто	0.78 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией в форме вилки 2,0 мм² / M3,5

Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2.5 mm²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1.5 mm²
Изоляция	имеется	Размеры (болты)	M 3,5
Размеры	M 3,5	Материал / пластик	PVC
Идентификационный цвет	синий	Плотность соединения (S1)	0.8 mm
Длина соединения (l)	17.8 mm	Внутренний диаметр (d1)	3.7 mm
Длина пластиковой манжеты (b)	11.3 mm	Диаметр пластиковой манжеты (D)	4.5 mm
Наружный диаметр (d)	6.4 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

LIS 2,5M3,5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Справочный листок технических данных

LIS 2,5M3,5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools

Инструменты для обжима изолированных соединителей
Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы
• Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
• Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
• С упором для точного позиционирования контактов
• Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	HTI 15	Версия
Заказ №	9014400000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 2.5mm², Двойной обжим
GTIN (EAN)	4008190159412	
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Двойной обжим
GTIN (EAN)	4008190044527	
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Параллельный обжим
GTIN (EAN)	4032248517855	
Кол.	1 ST	