Data sheet

H16,0/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

För ledare på 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)
Material E-Cu, galvaniskt förtent
Måttolerans enligt DIN 46228 del 1
• Löst förpackade i plastpåse

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 15 mm, Nej
Art.nr.	0124300000
Typ	H16,0/15
GTIN (EAN)	4008190162993
Förp.	500 items
Förpackning	lös

H16,0/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden	NCS CSA C US c UL us LISTED pending
ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Mått och vikter

Nettovikt	0.44 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa utan plastkrage	Utförande	Standard

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	5.8 mm	Kontaktytans längd (L2)	15 mm
Kragdiameter (D2)	7.5 mm	L1 i mm	15.00 mm
Ledardiameter, AWG, max	AWG 6	Avisoleringslängd	15 mm
Ledardiameter	16 mm²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H16,0/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings